


# MISS

Distractor  
para vía posterior







- Llave para valva
- Distractor
- Distractor lateral
- Conector para distractor
- Valvas tubulares izq. y der. de 40mm
- Valvas tubulares izq. y der. de 50mm
- Valvas tubulares izq. y der. de 60mm
- Valvas tubulares izq. y der. de 70mm
- Valvas tubulares izq. y der. de 80mm
- Tubos dilatadores de distintos diametros
- Valvas laterales angostas de 50, 60, 70, 80 y 90mm
- Valvas laterales anchas de 50, 60, 70, 80 y 90mm
- Clamp de fijación
- Soporte flexible
- Soporte fijo
- Brazo para conexión de soporte flexible
- Fibra óptica